

Corp T5 LED

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de montaj.

Corpul cu LED are o construcție compactă, unică și modernă.
Acest produs asigură o iluminare de calitate având și rol ornamental.

1. Utilizare

Corpul cu LED este conceput pentru utilizare în spații interioare cum ar fi case, muzee, magazine comerciale, iluminat decorativ etc a autoturismelor, etc. Nu îl folosiți la exterior

2. Modul de pregătire al corpului cu LED

- Desfaceți ambalajul produsului și asigurați-vă că acesta nu este deteriorat.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare de la rețeaua electrică corespunde parametrilor electrici



3. Modul de instalare

Intrerupeți alimentarea cu energie electrică înainte de instalare
Instalarea corpului se realizează de către un electrician autorizat!

- Fixați clemele de metal pe poziția de lucru necesară funcționării, conform tabelului de mai jos, în funcție de modelul achiziționat.
- Fixați corpul cu LED pe cleme
- Conectarea cablului electric la rețea cu tensiune de 220v
- Puteti conecta mai multe corpuri din aceeași gama, indiferent de dimensiune, prin interconectarea lor, cu ajutorul clemelor de legatură. Numarul maxim recomandat pentru interconectare este 8 bucati

Model	SPN7151-3	SPN7154-6	SPN7161-3
D(mm)	200-260	300-500	600-800

Interconectare



4. Măsurile de siguranță

- Instalarea trebuie făcută de către un electrician autorizat.
- Nu instalați corpul atunci când acesta este conectat la rețeaua electrică.
- Înainte de a efectua conexiunea electrică verificați cablul electric să nu fie deteriorat, să nu fie străpuns sau torsionat.
- Nu dezasamblați și nu încercați să reparați corpul.

5. Transportul și depozitarea corpului

Transportul și depozitarea corpului se va face în ambalajul produs de fabrică.

Atenție !

Dacă cablul electric este deteriorat acesta trebuie să fie înlocuit numai de către fabricant sau de către atelierele împuternicite de acesta ori de un electrician autorizat pentru a se evita în acest fel producerea electrocutărilor și a rănilor personale.

Model	Watt	Dimensiuni(mm)			Echivalent fluorescent
		L	W	H	
SPN7151-3	4W	300	22	33	8W
SPN7154-6	7W	600	22	33	14W
SPN7157-9	10W	900	22	33	20W
SPN7161-3	14W	1200	22	33	28W

